

Thurmetall armoire pour ordinateur BASIC

hauteur x largeur x profondeur 1900 x 750 x 400 mm, support clavier et souris rabattable, réglette multiprise 4 prises de courant, prises modèle FR, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair

Numéro d'article: 146123



THURMETALL



Thurmetall Armoire informatique BASIC

Modèle FR

armoire pour ordinateur

- hauteur x largeur x profondeur 1900 x 750 x 400 mm
- structure en acier
- support clavier et souris rabattable
- réglette multiprise 4 prises de courant
- prises modèle FR
- porte battante vitrée
- 2 niveaux
- force par plateau 60 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- avec poignée
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	bleu clair
type d'armoire	armoire pour ordinateur	couleur du corps	bleu pigeon
type de porte	porte vitrée	verrouillable	oui
hauteur	1900 mm	système de fermeture	verrouillage centralisé
largeur	750 mm	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
profondeur	400 mm	poignée	poignée
équipement armoire	Tablettes, rampe électrique	soubassement	4 roulettes pivotantes
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	matériau	acier
charge tablette	60 kg	surface de tablette	galvanisé
tablette réglable au pas	25 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
roulant	oui	surface de corps	finition peinture époxy
Variante nationale	modèle FR	Poids	46,68 kg