

## Rollcart chariot-armoire

force 600 kg, plateforme en bois,  
plateau longueur x largeur 980 x 700  
mm, 3 parois (grillagées), châssis en  
RAL5010 bleu gentiane, avec  
bandage TPE

Numéro d'article: 158234



## Rollcart Chariot-armoire avec parois grillagées

chariot-armoire

- force 600 kg
- plateforme en bois
- plateau longueur x largeur 980 x 700 mm
- 3 parois (grillagées)
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 1150 x 720 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire



- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Exécution d'armoire	sans portes
type de chariot	chariot-armoire	poignée	1 pièce
matériau	acier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	600 kg	pneumatique	TPE
longueur de plateau	980 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	700 mm	Ø de roue	200 mm
hauteur	1800 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur	1150 mm	conducteur d'électricité	non
largeur	720 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	bois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de cloison	parois grillagées	norme	EN 1757-3 (frein)
rehausses	3 parois (grillagées)	Poids	63 kg

## Accessoires

157957		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158240		tablette pour chariot grillagé, longueur x largeur 965 x 695 mm, avec support, en bois avec finition hêtre
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158408		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal