

Format Tresorbau coffre-fort à fente d'introduction



hauteur x largeur x profondeur 380 x 380 x 350 mm, 1 niveaux, corps avec laquage en RAL7024 gris graphite, face avant avec laquage en RAL7024 gris graphite



Numéro d'article: 235442



Format Tresorbau coffre-fort à fente d'introduction

- hauteur x largeur x profondeur 380 x 380 x 350 mm
- 1 niveaux
- porte battante avec fente d'introduction
- angle d'ouverture de la porte 90 °
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 1 côté
- structure en acier
- corps avec laquage en RAL7024 gris graphite
- face avant avec laquage en RAL7024 gris graphite
- préparé pour ancrage de tablette / de panneau arrière
- poids 25 kg

Détails techniques

type de meuble	armoire	type de porte	porte battante
type d'armoire	armoire haute sécurité	angle d'ouverture de porte	90 °
hauteur	380 mm	matériau	acier

largeur	380 mm	couleur du corps	gris graphite // RAL7024
profondeur	350 mm	couleur de la face avant	gris graphite // RAL7024
volume	42 l	surface de corps	laqué
équipement armoire	1 tablette	surface de face avant	laqué
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	verrouillable	oui
ancrage	ancrage de tablette / de panneau arrière	système de fermeture	serrure à panneton double
verrouillage	1 côté	casier	non
hauteur intérieure	374 mm	nombre de boulons de fermeture	2 pièce
largeur intérieure	374 mm	Poids	25 kg
profondeur intérieure	303 mm		

Cela s'adapte aussi ...

229958



tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé