

## Allit

### mallette polyvalente

DinoPlus Outdoor >DR<26

hauteur x largeur x profondeur 340 x 665 x 495 mm, entretoises de séparation (capitonnées), en ABS, coloris noir

Numéro d'article: 243718



mallette polyvalente

- Pour une utilisation en intérieur et extérieur
- convient pour pour outils, instruments de mesure et appareils pour l'extérieur
- hauteur x largeur x profondeur 340 x 665 x 495 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 295 x 545 x 405 mm
- entretoises de séparation (capitonnées)
- en ABS, coloris noir
- Verrouillable avec couvercle, avec fermetures de sécurité à 2 positions
- manutention facile avec poignée télescopique
- soubassement avec 2 roulettes souples
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique


## Détails techniques


fourniture d'outils    récipient

équipement bac/mallette    entretoises de séparation

type de récipient	mallette polyvalente	couvercle	oui
outils incl.	non	type de couvercle	couvercle
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	dispositif de support	poignée télescopique
convient pour (produit/matériau)	outils, instruments de mesure et appareils pour l'extérieur	verrouillable	oui
hauteur	340 mm	système de fermeture	fermetures de sécurité à 2 positions
largeur	665 mm	matériau	ABS
profondeur	495 mm	couleur	noir
hauteur intérieure	295 mm	indice de protection IP	67 : infiltration de poussière, immersion périodique
largeur intérieure	545 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes
profondeur intérieure	405 mm	Poids	11,73 kg

## Accessoires

243724  Bandoulière pour mallette polyvalente, longueur de courroie 1350 mm, en textile, coloris noir

243725  Bandoulière pour mallette polyvalente, longueur de courroie 1430 mm, en textile, coloris noir