

BS-ROLLEN roulette fixe

force 300 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 150 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

Numéro d'article: 347595



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe

- force 300 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 150 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	190 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	58 mm
charge	300 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	50 mm

Ø de roue	150 mm	propriété surface de roulement	incassable
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	135 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
frein	sans	Poids	1,26 kg

Accessoires

347744



roue, force 300 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 150 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés