

VARIOfit chariot-armoire

force 500 kg, avec 1 plateau(x),
plateforme en bois, plateau
longueur x largeur 1245 x 785 mm, 3
parois (grillage), 1 double porte
battante, châssis en RAL5010 bleu
gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 401865



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot-armoire

avec parois grillagées

chariot-armoire

- force 500 kg
- avec 1 plateau(x)
- plateforme en bois
- plateau longueur x largeur 1245 x 785 mm
- 3 parois (grillage), 1 double porte battante
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1810 x 1315 x 910 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm

- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	3 parois (grillage), 1 double porte battante
type de chariot	chariot-armoire	type de porte	double porte battante
matériau	acier	poignée	1 pièce
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1245 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	785 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
hauteur	1810 mm	Diamètre de roue	200 mm
longueur	1315 mm	roulement	roulement à billes
largeur	910 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	1 pièce	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	bois	garantie	12 années
type de cloison	treillis	Poids	100 kg

Accessoires

401869		tablette pour chariot-armoire, longueur x largeur 1245 x 785 mm, en bois avec finition hêtre
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
323269		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

551220



caisse en carton ondulé, en caisse carton en marron, recyclables à 100 %, 2 ondes,
longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 600 x 400 mm