

RAPIDLIFT cric hydraulique pour machines



capacité de levage 25000 kg, plage de levée avec mâchoire 60 - 270 mm, polyvalent grâce au boîtier orientable à 360°, avec 2 roulettes

Numéro d'article: 521007



RAPIDLIFT Lève-machines

cric hydraulique pour machines






- capacité de levage 25000 kg
- plage de levée avec mâchoire 60 - 270 mm
- plage de levée avec plaque de recouvrement 500 - 720 mm
- hydraulique avec soupape de sécurité et vitesse d'abaissement réglable
- polyvalent grâce au boîtier orientable à 360°
- avec Poignée de transport
- poids 102 kg
- levier amovible
- avec 2 roulettes
- en acier avec laquage en RAL2002 orangé sang

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	matériau	acier
type de moyen de levage	cric hydraulique pour machines	surface	laqué
capacité de levage	25000 kg	couleur	orangé sang // RAL2002
plage de course avec	60-270 mm	poignée	Poignée de transport

mâchoire		
plage de course avec plaque de r	500-720 mm	nombre/type de roulettes 2 roulettes
levier	levier amovible	Poids 102 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm