

## BS-ROLLEN support pour transporteurs

roulette omnidirectionnelle en plastique, diamètre de roulette 50 mm, force 100 kg, largeur du convoyeur 350 mm, hauteur 630 - 1100 mm

Numéro d'article: 524986



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Pied support à rouleaux pour approvisionnement en matériel

### avec rouleaux omnidirectionnels

support pour transporteurs

- roulette omnidirectionnelle en plastique
- diamètre de roulette 50 mm
- force 100 kg
- largeur du convoyeur 350 mm
- hauteur 630 - 1100 mm
- cadre en acier avec laquage

### Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	extensible	non
type de convoyeur	convoyeur omnidirectionnel	largeur de convoyeur	350 mm
composants de convoyeur	support pour transporteurs	hauteur	630-1100 mm
type de roulettes	roulette omnidirectionnelle	matériau de cadre	acier
matériau de roulette	plastique	surface de cadre	laqué
diamètre de roulement	50 mm	Poids	7 kg
charge	100 kg		

## Cela s'adapte aussi ...

505362 potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir



520983 table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir



523822 kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm

