

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 80 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec roulement à billes, double blocage, jante en plastique, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 70 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526465



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 80 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 36,5 x 8 mm
- espacement des trous des vis 75x45 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à billes
- double blocage
- jante en plastique
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 70 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	oui
type de roulettes	roulette pour appareils	hauteur	137 mm
modèle	roulette pivotante	Longueur de moyeu	36,5 mm

charge	80 kg	trou de moyeu	8 mm
pneumatique	TPE	largeur de roue	30 mm
Diamètre de roue	100 mm	portée	42 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	Non tachante
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	95 mm
élément de fixation	panneau	largeur de plaque	70 mm
conducteur d'électricité	non	distance trou de vis	75x45 mm
matériau de boîtier	acier	Diamètre du trou de la vis	9 mm
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	double blocage	Poids	1,85 kg

Accessoires

526455



roue, force 80 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, jante avec pare-fils

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés