

Feuille de données du produit



Article N°: 2423B Servante avec plateaux en tôle d'acier

Equipements de manutention



Système modulaire : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007, assemblé selon le principe des "inserts fetra". Plateau en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur plateaux (mm)	270, 585, 900
Longueur totale (mm)	1397
Largeur totale (mm)	809
Hauteur totale (mm)	900
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	99
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976724232