

**Artikelnummer:** 163890

**Kurzbeschreibung:** Brother Beschriftungsgerät P-touch E300VP

**Langbeschreibung:** Brother Beschriftungsgerät P-touch E300VP: robustes Gehäuse mit Protektoren spezielle Etikettentypen für die Beschriftung von Kabeln, Anschlüssen, Verteilern oder Klemmblöcken manueller Bandschnitt mit automatischer Schnittpause inkl. Hartschalenkoffer, Lithium-Ionen-Akku, Netzadapter Technische

Daten: 3 x 16 Zeichen LC-Display, hintergrundbeleuchtet Schriftbandbreiten: 3,5/6/9/12/18 mm Druckauflösung: 180 dpi maximale Druckhöhe: 15,8 mm Arbeitsspeicher: 200 Zeichen darstellbare Zeichen: 591 und Symbole 384 7 Schriftarten Schriftgrößen: Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkte fortlaufende Nummerierung 1 bis 50 10 Schriftstile Mehrfachdruck 1 bis 50 einstellbare Etikettenlänge, 25 bis 300 mm 7 Rahmenfunktionen mehrzeiliger Ausdruck, bis zu 5 Zeilen 9 Barcode-Arten (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128) Lieferumfang: 1 TZe-Band (extra-stark klebend, 18 mm x 8 m Schwarz auf Weiß), Netzadapter, Akku und Koffer Gewicht: ca. 740 g Maße: ca. 133 x 220 x 74 mm

hintergrundbeleuchtet Schriftbandbreiten:

3,5/6/9/12/18 mm Druckauflösung: 180 dpi

maximale Druckhöhe: 15,8 mm Arbeitsspeicher:

200 Zeichen darstellbare Zeichen: 591 und Symbole

384 7 Schriftarten Schriftgrößen: Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkte fortlaufende

Nummerierung 1 bis 50 10 Schriftstile Mehrfachdruck 1 bis 50 einstellbare Etikettenlänge,

25 bis 300 mm 7 Rahmenfunktionen mehrzeiliger Ausdruck, bis zu 5 Zeilen 9 Barcode-

Arten (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128

(UCC/EAN128), CODE128) Lieferumfang: 1 TZe-Band (extra-stark klebend, 18 mm x 8 m

Schwarz auf Weiß), Netzadapter, Akku und Koffer Gewicht: ca. 740 g Maße: ca. 133 x

220 x 74 mm

**EAN/GTIN:** 4977766724838

