

SOLVYKLER

SCHLÄUCHE FÜR INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG
Vielweckschläuche



Einsatzgebiet

Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten.
Druckförderung von ester-, keton- bzw. alkoholhaltigen Farben und zahlreichen Chemikalien.

Technische Merkmale

- n Decke abriebfest und gute Beständigkeit gegen diverse Chemikalien.
- n Enthält keinerlei Silikon.
- n Bei jeder Witterung und Temperatur flexibel.
- n Elektrisch leitfähige Seele.

Aufbau

Seele: EPDM, schwarz, glatt.
Karkasse: Synthetische Textileinlagen.
Decke: EPDM, olivgrün, glatt.
Einsatztemperatur: - 30 °C bis + 100 °C.
Elektrische Leitfähigkeit: Elektrisch leitfähige Seele, $R < 10^6 / m$.

Schlaucharmaturen

Spezifische Schraub- bzw. Einpreßarmaturen.

SOLVYKLER

04/06/2012

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebs- druck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Standard- lieferlängen m	Artikelnr.	Lager (n) oder MB m		
6	± 0.4	3.3	12.6	± 0.5	20.0	60	60	0.13	20	0060304	▣
									40	0060305	n
									80	0060306	3200
									120	0060307	3240
8	± 0.5	3.5	15.0	± 0.6	20.0	60	70	0.16	20	0060308	▣
									40	0060309	n
									80	0060310	3280
									120	0060311	3240
9	± 0.5	3.5	16.0	± 0.6	20.0	60	85	0.17	20	0060281	▣
									40	0060282	n
									80	0060283	3280
									120	0060285	3240
10	± 0.5	4.0	18.0	± 0.6	20.0	60	90	0.22	20	0060312	▣
									40	0060313	n
									80	0060314	3280
									120	0060315	3240
13	± 0.6	4.0	21.0	± 0.7	20.0	60	110	0.27	20	0060718	▣
									40	0060719	n
									80	0060720	2400
									120	0060721	n
16	± 0.8	4.0	24.0	± 1.0	20.0	60	130	0.32	20	0070139	▣
									40	0070140	1200
									80	0070141	1200
20	± 0.8	4.5	29.0	± 1.0	20.0	60	150	0.44	20	0070142	▣
									40	0070143	n
									80	0070144	n
25	± 1.2	4.5	34.0	± 1.5	20.0	60	170	0.54	20	0070145	▣
									40	0070146	n
									80	0070147	800

▣ Je nach Lagerbestand.

Markierung

