

Termékinformációk

08 25 145

Hegyes kombinált fogó

DIN ISO 5746



- Kicsi erővágó kombinált fogó hegyes pofával.
- Minden szokásos szerelési és javítási munkához.
- Különösen kézreálló: a karcsú fejformának és a hegyesen összefutó (elfordulással szemben ellenálló) pofáknak köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz ideálisan használható
- Egyoldalasan konvex megfogó felület - lapos alkatrészek biztos megfogására
- A megfogási tartományban lévő mart horony kis munkadarabok, pl. szegek, pecek és csapok biztos tartását és húzását teszi lehetővé
- A megbízható és sokoldalú hegyes kombinált fogó mindennapi használatra
- Könnyű vágás a nagy áttételű erős csuklónak köszönhetően
- Lág, közép kemény és kemény húzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Nagyfokú tartósság és stabil csúcsok
- Különleges minőségű speciális szerszámacélból kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	08 25 145
EAN	4003773078975
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	145 g
Méret	145 x 58 x 18 mm
Szabvány	DIN ISO 5746

Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 8,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm ²

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

