

Productinformatie

46 31 A22

Borgveertang

Voor buitenringen op assen
45° gebogen

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- In overeenstemming met DIN 5254 en DIN 5254 B, maar 45° gebogen
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



MM $\angle 45^\circ$

Algemeen

Artikel-nr.	46 31 A22
EAN	4003773067016
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	133 g
Afmetingen	185 x 38 x 12 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 19 – 60 mm
Punten (diameter)	Ø 1,8 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

