

Produktinformation

85 51 250 A

Federbandschellenzange



- QuickSet-Verstellung: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück
- Einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße
- Mehr als 40 mm Spannweg
- Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
- Greifeinsätze auch unter Last drehbar
- Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
- Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
- Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	85 51 250 A
EAN	4003773077329
Zange	grau atramentiert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	345 g
Abmessungen	250 x 50 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität	Ø max. 70 mm
Einstellpositionen	25

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



