

## Informazione prodotto

# 95 21 600

### Cesoia per cavi

Per azionamento a due mani



- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Non utilizzabili per funi e filo di acciaio
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Rapporto di trasmissione favorevole grazie al meccanismo a leva articolata
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Articolazione a vite regolabile
- Testa avvitata, intercambiabile
- Manici: acciaio tubolare
- Testa di taglio: acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, forgiato, temperato ad olio

#### Generico

Art. No.	95 21 600
EAN	4003773025252
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	1.862 g
Dimensioni	600 x 165 x 38 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

#### Caratteristiche tecniche

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	150 mm <sup>2</sup>
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 27 mm
AWG	6 / 0

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori