

Thurmetall armoire pour ordinateur BASIC

hauteur x largeur x profondeur 1900 x 750 x 400 mm, support clavier et souris rabattable, équipement électrique : réglette multiprise 4 prises de courant, prises modèle FR, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair

Numéro d'article: 146123



THURMETALL



Thurmetall Armoire informatique BASIC

Modèle FR

armoire pour ordinateur

- hauteur x largeur x profondeur 1900 x 750 x 400 mm
- structure en acier
- support clavier et souris rabattable
- équipement électrique : réglette multiprise 4 prises de courant
- prises modèle FR
- porte battante vitrée
- 2 niveaux
- force par plateau 60 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- avec poignée
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

bleu clair

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	Variante nationale	modèle FR
type d'armoire	armoire pour ordinateur	couleur de la face avant	bleu clair
type de porte	porte vitrée	couleur du corps	bleu pigeon
hauteur	1900 mm	verrouillable	oui
largeur	750 mm	système de fermeture	verrouillage centralisé
profondeur	400 mm	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
équipement armoire	Tablettes, rampe électrique	poignée	poignée
équipement EDV	support clavier et souris rabattable	soubassement	4 roulettes pivotantes
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	matériau	acier
charge tablette	60 kg	surface de tablette	galvanisé
tablette réglable au pas	25 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
roulant	oui	surface de corps	finition peinture époxy
équipement électrique	réglette multiprise 4 prises de courant	Poids	46,68 kg