

Rollcart steekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 158379



Rollcart ESD-zakwagen

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm
- hoogte x breedte x diepte 1200 x 630 x 450 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met massief rubber-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	250 kg	wiellager	rollager
breedte schep	400 mm	wiel-Ø	250 mm
diepte schep	180 mm	materiaal velg	plaatstaal

materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1200 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	630 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	450 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	17 kg