

## **META** **magazijnstelling -** **aanbouwveld** **FIX**

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1002 x 504 mm, veldlast 840 kg / vaklast 150 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 161335**



Das Lagersystem



## **META Systemschroefstelling FIX**

### **Aanbouwstelling**

magazijnstelling - aanbouwveld

- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1002 x 504 mm
- veldlast 840 kg / vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften



- verstelbaar in stappen van 25 mm
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

## Technische details


meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	magazijnstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	m. coating
hoogte	2500 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1002 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	504 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	150 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	840 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	6 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1000 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	500 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	28,601 kg

## Gerelateerde Producten

150072	•	ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

150074		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
161350		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

### Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit