

## WSM

### abri pour fumeurs

#### Maxi

hauteur x largeur x profondeur 2360 x 2960 x 1580 mm, parois en polycarbonate ondulé transparent nature, toit en tôle trapézoïdale en RAL9002 blanc gris, structure en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL9002 blanc gris



Numéro d'article: 185676



## WSM Abri fumeurs Maxi

### montage rapide et simple

abri pour fumeurs

- hauteur x largeur x profondeur 2360 x 2960 x 1580 mm
- charge de neige 75 kg/m<sup>2</sup>
- parois en polycarbonate ondulé transparent nature
- toit en tôle trapézoïdale en RAL9002 blanc gris
- structure en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL9002 blanc gris
- livré matériel de montage inclus
- Produit livré en kit (1 paroi latérale et 1 paroi arrière)
- À NOTER : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire

## Détails techniques

équipement d'extérieur	toit de protection	couleur de panneau	transparent nature
type de toit de protection	abri pour fumeurs	matériau de châssis	acier
hauteur	2360 mm	surface de châssis	galvanisé // finition

		peinture époxy
largeur	2960 mm	couleur du châssis blanc gris // RAL9002
profondeur	1580 mm	exécution couleur blanc gris // RAL9002
charge de neige	75 kg/m <sup>2</sup>	volume de livraison matériel de montage inclus
matériau de toiture	tôle trapézoïdale	livraison en kit (1 paroi latérale/1 paroi arrière)
couleur du toit	blanc gris // RAL9002	Déchargement par grue/gerbeur ob oui
matériau de paroi	polycarbonate ondulé	Poids 262 kg

## Accessoires

185678		Paroi latérale pour abri pour fumeurs, suivant côté au choix, paroi en polycarbonate en transparent nature, structure en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL9002 blanc gris, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

185649		support cycles avec surface publicitaire, hauteur x longueur x profondeur 1165 x 1000 x 530 mm, 4 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 60 mm roues larges
202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu
202835		pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé
306237		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 63 l, hauteur x diamètre 500 x 400 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement ajourés
504036		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 620 x 250 x 250 mm, poubelle capacité 17 l, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures anthracite
509310		stop-trottoirs, convient pour extérieur, hauteur x largeur x profondeur 960 x 470 x 670 mm, convient pour DIN A2, cadre en aluminium anodisé coloris argent
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied