

Lacont depot voor gevaarlijke stoffen

SLH 1,5 x 1,5

Geschikt voor aquatoxische en giftige stoffen, hoogte x breedte x diepte 2015 x 1700 x 1700 mm, voor 4 x 200 liter vat, bodemopvangbak met rooster, onderrijdbare voetconstructie

Artikelnummer: 201431





depot voor gevaarlijke stoffen

- opslag passief
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en giftige stoffen
- hoogte x breedte x diepte 2015 x 1700 x 1700 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1650 x 1570 x 1570 mm
- voor 4 x 200 liter vat
- vleugel deur, afsluitbaar met veiligheidsslot
- opvangvolume bodemopvangbak 220 l
- constructie van staal
- bodemopvangbak met rooster
- rooster van staal vuurverzinkt
- met dak
- onderrijdbare voetconstructie
- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü- teken conform StawaR
type container	depot voor gevaarlijke stoffen	opslagsoort	passief
opslagplaats	buiten	afsluitbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en giftige stoffen	dak	ja
hoogte	2015 mm	type deur	vleugeldeur
breedte	1700 mm	sluitsysteem	veiligheidslot
diepte	1700 mm	onderbouw	onderrijdbare voetconstructie
binnenhoogte	1650 mm	materiaal	staal
breedte binnen	1570 mm	oppervlak	verzinkt
binnendiepte	1570 mm	materiaal rooster	staal
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met rooster	oppervlak rooster	vuurverzinkt
capaciteit	4 x 200 liter vat	gewicht	390 kg
opvangvolume vloeropvangbak	220 l		

Gerelateerde Producten

239001		LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 46 W, met 220-240 V, 50/60 Hz
239002		LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 47 W, met 220-240 V, 50/60 Hz