

Bauer opvangbak

voor 6 x 60 liter vat, opvangvolume
74 l, hoogte x breedte x diepte 205 x
1300 x 800 mm, met rooster van staal
met corrosiebeschermende
zinklaag, van staal met
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 205576



Bauer Opvangbak

opvangbak


- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 6 x 60 liter vat
- opvangvolume 74 l
- hoogte x breedte x diepte 205 x 1300 x 800 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- steunvoet, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	verzinkt
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	6 x 60 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	74 l	onderbouw	steunvoet
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	205 mm	stapelbaar	nee
breedte	1300 mm	verrijdbaar	nee
diepte	800 mm	kleur uitvoering	verzinkt
materiaal	staal	gewicht	62 kg

Gerelateerde Producten

205578		wielenet, voor opvangbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm

525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm