

Thurmetall systeemstelling - grondveld Modul 3

hoogte x breedte x diepte 2100 x 805 x 695 mm, vaklast 200 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw, niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in duifgrijs

Artikelnummer: 218325



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Werkplaatsstelling Modul 3

modulair samen te stellen



systeemstelling - grondveld

- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2100 x 805 x 695 mm
- vaklast 200 kg
- 4 niveaus met Stalen bodem
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften verstelbaar in stappen van 25 mm
- constructie van staal
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in duifgrijs
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd

Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	systeemstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	grondveld	oppervlak legbord	m. poedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	m. poedercoating
hoogte	2100 mm	kleur bodem	duifgrijs
breedte	805 mm	kleur standaard	duifblauw
diepte	695 mm	kleur uitvoering	duifblauw/duifgrijs
vaklast	200 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	126 kg

Gerelateerde Producten

218342		dubbele vleugel deur, in lichtblauw, hoogte x breedte 1000 x 805 mm
218347		dubbele openslaande deur met venster, in lichtblauw, hoogte x breedte 1000 x 805 mm
218351	·	sokkelpaneel, hoogte x breedte 100 x 805 mm, voor kastbreedte 805 mm, van staal in zwart