

KERN

controleweegschaal


GAB 30K0.2N

niet ijkbaar, platform van RVS,
breedte x diepte 294 x 225 mm,
weegbereik van 30 kg,
afleesbaarheid in 0,2 g stappen

Artikelnummer: 235923



KERN








KERN controleweegschaal GAB 30K0.2N

- niet ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 294 x 225 mm
- weegbereik van 30 kg
- afleesbaarheid in 0,2 g stappen
- Met de functies ijkten (CAL), aantal stuks, optellen, procentbepaling, wisselen van weegeenheid, tarreren
- uitgerust met LC-display
- voedingsvoorzorging via Netadapter AC 220V-240V
- inhoud levering: inclusief beschermende hoes

type weegschaal	controleweegschaal	weegschaal uitrusting	LC-display
ijkbaar	nee	telfunctie	ja
materiaal platform	RVS	tarreren	ja
platformbreedte	294 mm	inhoud levering	inclusief beschermende hoes
platformdiepte	225 mm	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegbereik	30 kg	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5
afleesbaarheid	0,2 g	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschaalfuncties	ijken (CAL), aantal stuks, optellen, procentbepaling, wisselen van weegeenheid, tarreren	gewicht	4,3 kg
spanningsverzorging	Netadapter AC 220V-240V		

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw