

## stelsysteem-onderdelenreiniger bio-x A25

vulvolume 25 l, werkkoppervlak  
hoogte x breedte x diepte 285 x 440  
x 300 mm, draagvermogen 50 kg,  
om op een tafel te zetten

Artikelnummer: 236284



### stelsysteem-onderdelenreiniger

- reinigingstafelopzetstuk
- voor biologische en oplosmiddelvrije onderdelenreiniging
- vulvolume 25 l
- werkkoppervlak hoogte x breedte x diepte 285 x 440 x 300 mm
- tafel hoogte x breedte x diepte 405 x 520 x 560 mm
- draagvermogen 50 kg
- van polyethyleen
- tafel uitgerust met filtermat en reinigingsconcentraat
- om op een tafel te zetten
- verwarmbaar tot 41°C
- spanningsvoorzorging 230 V
- 10 jaar garantie

opslagtype gevaarlijke stoffen	onderdelenreiniger	diepte	560 mm
reinigingstype	systeem- onderdelenreiniger	draagvermogen	50 kg
type tafel	accessoire	vulvolume	25 l
geschikt voor (gebruik)	biologische en oplosmiddelvrije onderdelenreiniging	tafel uitvoering	om op een tafel te zetten
materiaal	polyethyleen	tafel uitrusting	filtermat en reinigingsconcentraat
kleur	grijs/blauw	spanningsverzorging	230 V
hoogte werkvlak	285 mm	onderdelenreiniger functie	verwarmbaar tot 41°C
breedte werkvlak	440 mm	verrijdbaar	nee
diepte werkvlak	300 mm	garantie	10 jaar
hoogte	405 mm	gewicht	27,16 kg
breedte	520 mm		