

## Cascoo ruggat-zwenkwiel met rem

banden polypropyleen, diameter 160 mm, naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, naaf lengte 59 mm, centrale rem, velg van polypropyleen, velg met draadvangkappen, bevestiging met ruggat, Ø 13 mm

Artikelnummer: 243277



ruggat-zwenkwiel met rem

- banden polypropyleen
- diameter 160 mm
- naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- naaf lengte 59 mm
- centrale rem
- velg van polypropyleen
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met ruggat, Ø 13 mm

### Technische details

transporttechniek	rollen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transportapparaatwielen	ruggat	13 mm
bouwmodel	zwenkwiel	materiaal behuizing	staal
banden	polypropyleen	rem	centrale rem
wiel-ø	160 mm	draadvangkappen	ja
materiaal velg	polypropyleen	naaflengte	59 mm
wiellager	zwenklager	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

bevestigingselement ruggat

gewicht 1,76 kg