

RAPIDLIFT lève-machines

capacité de levage 3000 kg, plage de levée avec mâchoire 15 - 240 mm, mâchoire de levée amovible et pieds de potence rotatifs

Numéro d'article: 400120



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Lève-machines

lève-machines

- capacité de levage 3000 kg
- plage de levée avec mâchoire 15 - 240 mm
- mâchoire de levée amovible et pieds de potence rotatifs
- avec poignée rabattable
- poids 22 kg
- levier amovible
- en acier avec laquage en RAL2002 orangé sang

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	poignée	poignée rabattable
type de moyen de levage	lève-machines	matériau	acier
capacité de levage	3000 kg	surface	laqué
plage de course avec mâchoire	15-240 mm	couleur	orangé sang // RAL2002

levier levier amovible

Poids 22 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm