

RAPIDLIFT rangeerkrik

heflast 2000 kg, hefgedeelte 800 mm

Artikelnummer: 507327



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Rangeerkrik

Werkplaatsuitvoering

rangeerkrik

- heflast 2000 kg
- hefgedeelte 800 mm
- onderrijdhoogte 140 mm
- schotel Ø 126 mm
- hydraulisch systeem met snelhefffunctie en veiligheidsventiel
- gewicht 65 kg
- lengte 1185 mm
- hendel afneembaar
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyamide-banden
- van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen






Technische details

| | | | |
|------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| hijswerktuig | hijswerktuig | hendel | hendel afneembaar |
| hijswerktuigtype | rangeerkrik | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| heflast | 2000 kg | banden | polyamide |
| hefhoogte | 800 mm | materiaal | staal |
| onderrijdhoogte | 140 mm | oppervlak | gelakt |
| diameter bord | 126 mm | kleur | vermiljoen // RAL2002 |

lengte 1185 mm

gewicht 65 kg

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221159 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding |
| 221283 |  | werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 224764 |  | Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |