


hofs magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 400 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 200 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 628244



hofs
REGALSYSTEME



hofs Systemenschroefstelling

Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 400 mm
- veldlast 1000 kg / vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken


















- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften verstelbaar in stappen van 25 mm
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details



meubeltype	stelling	legborden / niveaus stabiliteit	3-voudige veiligheidsrand, gesloten hoeken
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	schroefstelsysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	Stalen bodem
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1000 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	400 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	200 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	1000 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1000 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	400 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	30,02 kg

Gerelateerde Producten

597774		vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 400 mm, vrijstaand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
628255		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 400 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 200 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

629258		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1300 x 400 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 200 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
645254		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, voor een vaklast van 200 kg, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
734445		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
734456		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 525 x 400 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
734467		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 400 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
734478		achterwand voor schroefstelling, hoogte x diepte 1050 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
734718		gaasachterwand voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand
734842		gaasachterwand voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand
734875		gaasachterwand voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 3000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand
735029		stortgoedlijst, voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
735062		Verdeelschotten, hoogte x breedte x diepte 110 - 200 x 1000 x 400 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
735095		verdeelschot, voor schroefstelling, diepte 400 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
735164		bureaupaneel, voor schroefstelling - basisveld, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder

763239



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten