

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 170 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 180 x 45 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm



Numéro d'article: 713988

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 170 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 180 x 45 mm
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	oui
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur	218 mm
modèle	roulette pivotante	Longueur de moyeu	58 mm
charge	170 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	caoutchouc plein	largeur de roue	45 mm
Diamètre de roue	180 mm	portée	48 mm
matériau de jante	tôle d'acier	propriété surface de roulement	non tachant
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	138 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	largeur de plaque	109 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	non	Diamètre du trou de la vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de jante	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé
frein	double blocage	Poids	3,24 kg

Accessoires

714084



roue, force 170 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 180 x 45 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés