

Ventilateur de processeur Socket 7/370 de 50 x 41 mm avec dissipateur thermique, TX3 et LP4

StarTech ID: FANP1003LD



Le ventilateur de processeur Socket 7/Socket 730 de StarTech.com optimise le retrait et la dissipation de la chaleur en combinant un grand dissipateur thermique en aluminium avec un ventilateur à double roulement à bille sans balai, ce qui permet d'assurer des conditions de fonctionnement optimales pour votre unité centrale. Solution de refroidissement pour unité centrale compatible de façon générale, le ventilateur de l'unité centrale Socket 7/Socket 730, offre un refroidissement silencieux pour les puces Celerons Socket 370 (PPGA), Socket 7 Pentiums, AMD K6, K6-2 et Cyrix ; elle est alimentée grâce à une connexion TX3 (3 broches) soit au bloc d'alimentation, soit à la carte mère (en direct). Lorsque l'alimentation est faite directement à partir de la carte mère, la vitesse du ventilateur et l'état de fonctionnement peuvent être surveillés pour un rendement idéal. Capable d'évacuer jusqu'à 8,84 pi³/min d'air de l'unité centrale, le ventilateur de processeur Socket 7/Socket 730 est doté de pale de ventilateur à haute efficacité, et il bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Type de Socket : Socket 7 et Socket 370
- PAR : C3, Cyrix III et Cyrix MII jusqu'à 500 MHz
- Intel : Celeron jusqu'à 500 MHz
- AMD : Séries K-6 jusqu'à 500 MHz
- Remplacez le refroidisseur original du fabricant en stock ou un ventilateur de dissipateur thermique Socket 7/370 défectueux

Features

- Dissipateur thermique en aluminium
- Ventilateur à roulement à bille de 50 mm
- Clip de rétention en métal massif

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Dimensions du ventilateur	50 x 50 x 12.7mm 2 x 2 x 0.5in
Type ventilateur à roulement	Ball Bearing
Type de dissipateur thermique	Aluminium
Dimensions du dissipateur thermique	50 x 50 x 22mm 2 x 2 x 0.85in
Types de connecteur	1 - Molex Fan (3 pin; TX3) Femelle
TR/M	4500
Débit d'air	8.84 CFM
Niveau de bruit	28 dBA
Couleur	Noir
Longueur du produit	49 mm [1.9 in]
Largeur du produit	40 mm [1.6 in]
Hauteur du produit	49 mm [1.9 in]
Poids du produit	81 g [2.9 oz]
Tension d'entrée	12 DC
Poids brut	0.1 kg [0.3 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Ventilateur de processeur 3 broches pour Pentium/K6/Celeron
Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur 3 broches vers deux LP4 Molex
Inclus dans le paquet	1 - Paquet de pâte thermique

Certifications, Reports and Compatibility

