

Kessel-, Füll- und Entleerhähne für Heizungsanlagen.

Gehäuse und Kugel:


KFE-12: Messing blank
 KFE-12N: Messing vernickelt
 Zink-Druckguss
 PTFE

Drehgriff:

EPDM
 max. +110 °C
 max. 10 bar

Kugel- und Schneidringdichtung:
 Spindelabdichtung, Schlauchtülle
 und Kappe:

Mediums- und Umgebungstemperatur:
 Betriebsdruck:



KFE-Kugelhähne

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	B mm	C mm	L mm
KFE-12	103414	G 1/2	LW 13	37,0	20,0	74,6
KFE-12N	103415	G 1/2	LW 13	37,0	20,0	74,6



KFE-12



KFE-12N