

Klappbodenbehälter

Höhe x Länge x Breite 1445 x 1040 x 1845 mm, Inhalt 2 m³, Mit Kranösen, Gabeltaschen, Stahlkonstruktion, mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau



Artikelnummer: 139863

Klappbodenbehälter

Klappbodenbehälter



- Höhe x Länge x Breite 1445 x 1040 x 1845 mm
- Inhalt 2 m³
- Traglast 1500 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 75 x 185 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Mit Kranösen, Gabeltaschen
- Wände geschlossen
- Boden klappbar
- Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig
- 3-fach stapelbar
- Behälter mit Kranösen
- mit Sicherung gegen Abrutschen
- Unterbau 4 Füße
- Stahlkonstruktion
- mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
- Gewicht 232 kg

Technische Details



Behältertyp	Klappbodenbehälter	Einfahrbreite	615 mm
Inhalt	2 m ³	Kranösen Anzahl	4 Stück

Höhe	1445 mm	Durchmesser Kranösen	40 mm
Länge	1040 mm	Traglast	1500 kg
Breite	1845 mm	Tragevorrichtung	Kranösen, Gabeltaschen
Material	Stahl	Behälter Ausstattung	Kranösen
Wandkonstruktion	geschlossen	Sicherheitsausstattung Behälter	Abrutschsicherung
Bodenkonstruktion	klappbar	stapelbar	ja
Boden Funktion	Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig	nestbar	nein
unterfahrbar	ja	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau	4 Füße	Oberfläche	lackiert
Unterfahrhöhe	100 mm	Farbe	mausgrau // RAL7005
Einfahrtaschenhöhe	75 mm	Farbe Ausführung	mausgrau // RAL7005
Einfahrtaschenbreite	185 mm	Gewicht	232 kg

Zubehör

139869		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Klappboden-/Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1350 kg, Rad Ø 180 mm
139872		Zentrierwand, für Klappbodenbehälter 1 - 2 m³, aus Stahl

Dazu passt auch ...

525102		Abdeckhaube, für 2 gestapelte Gitterboxen, Höhe x Länge x Breite 1930 x 1250 x 850 mm, in braun
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm