

## Wilms Luftentfeuchter KT 1130

Für Raumgrößen von 230 - 290 m<sup>2</sup>,  
Unterbau 2 Räder, Bedienung per  
Touchdisplay, Geräuschpegel von 62  
dB, Höhe x Breite x Tiefe 980 x 635 x  
615 mm, Aus Metall in gelb

Artikelnummer: 274045






### Luftentfeuchter

- Für Raumgrößen von 230 - 290 m<sup>2</sup>
- Geeignet für Baustellen und Lagerhallen
- Schützt vor Feuchtigkeitsschäden
- Funktionen: Heißgasabtauung
- Ausgestattet mit Betriebsstunden- und Stromzähler
- Unterbau 2 Räder
- Bedienung per Touchdisplay
- Kältemittel R454 C
- Schutzart IPX4: Allseitig gegen Spritzwasser geschützt
- Temperaturbereich +5 °C bis +35 °C
- Geräuschpegel von 62 dB
- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 635 x 615 mm
- Entfeuchtungsleistung 100 l/24h (30°C, 80 % RF), Luftumwälzung 1000 m<sup>3</sup>/h
- Aus Metall in gelb






## Technische Details

Bürohelfer geeignet für (Branche/Bereich)	Luftentfeuchter Baustellen und Lagerhallen	Leistung	1900 W
Schutz vor für Raumgröße	Feuchtigkeitsschäden 230-290 m <sup>2</sup>	Luftleistung	1000 m <sup>3</sup> /h
Luftreiniger Funktion	Heißgasabtauung	Entfeuchtungsleistung	100 l/24h (30°C, 80 % RF)
Luftreiniger Ausstattung	Betriebsstundenzähler, Stromzähler	Temperaturbereich	+5 °C bis +35 °C
Kältemittel	R454 C	Unterbau	2 Räder
Geräuschpegel	62 dB	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Bedienung	Touchdisplay	Material	Metall
Höhe	980 mm	Marke laut EAR-Register	Wilms
Breite	635 mm	Farbe	gelb
Tiefe	615 mm	stapelbar	ja
Spannungsversorgung	230 V	IP Schutzart	X4: Allseitig gegen Spritzwasser geschützt
		WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
		Gewicht	62 kg

## Zubehör

274046		Messgerät, Für Luftentfeuchter, In weiß
274054		Hygrostat, Für Luftentfeuchter, In grau
274055		Ablassschlauch, Für Luftentfeuchter, Meterware

## Dazu passt auch ...

221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221310		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neonorange, Größe Einheitsgröße
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft

526204



Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm