

META

Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 503335



Das Lagersystem



META Steckregal

mit Anschlagkante

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld




- Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1056 x 336 mm

- Feldlast 900 kg
- Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Fachboden
- Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // Sicherheitskantung
Regaltyp	Lagerregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Fachboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstatt, Archiv	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	2000 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Breite	1056 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	336 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	80 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
Feldlast	900 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	1000 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachtiefe	300 mm	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	26,1622 kg

Zubehör

150070		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150071		Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
503336		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 5 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
593809		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
532431		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen