

C+P Systemschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 420 mm, 8 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 509421



C+P Flügeltürschrank

für Top-Sichtlagerkästen

Systemschrank







- Geeignet für Lager, Werkstatt und Logistik
- Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 420 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 10 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
- Öffnung über Muldengriff
- Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus















- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: ohne Sichtlagerkästen
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details


Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Systemschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager, Werkstatt, Logistik	Material	Stahlblech
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material Verarbeitung	verschweißt
Höhe	1980 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	10 mm
Tiefe	420 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Verriegelung	3-seitig
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Muldengriff
Traglast Fachboden	50 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Lieferumfang	ohne Sichtlagerkästen
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Kasten-Anzahl x Größe	unbestückt
abschließbar	ja	Gewicht	62,07 kg



Zubehör

102654		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in blau
102655		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in gelb
102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
102658		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in rot
102659		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 300 x 315 x 500 / 450 mm, Aus Polypropylen in blau
102660		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 300 x 315 x 500 / 450 mm, Aus Polypropylen in gelb

102661		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 300 x 315 x 500 / 450 mm, Aus Polypropylen in grün
102662		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 300 x 315 x 500 / 450 mm, Aus Polypropylen in rot
383894		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 103 x 160 / 140 mm, Aus Polypropylen in blau
383908		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 103 x 160 / 140 mm, Aus Polypropylen in gelb
383919		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 103 x 160 / 140 mm, Aus Polypropylen in grün
383941		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 103 x 160 / 140 mm, Aus Polypropylen in rot
383952		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in blau
383963		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in gelb
383974		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in grün
383985		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot
383996		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in blau
384037		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in gelb
384106		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 / 300 mm, Aus Polypropylen in grün
384139		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 145 x 210 x 350 mm, Aus Polypropylen in rot

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
--------	---	---

524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz