



# HF-SELECTALUME II TL-D

## HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

### Product gegevens

Algemene informatie		Connectortype uitgangsaansluitingen	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Temperatuur	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Duur aanloopstroom	0,35 ms	Behuizing	L 280x30x28
Aanloopstroom (max.)	18 A	Goedkeuring en toepassing	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28	Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Bedrading		Energierendement-index	A2 BAT
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector	Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick

## HF-SELECTALUME II TL-D


certificaat PSB-certificering TISI-  
markering SIRM-goedkeuring CB-  
certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-  
certificaat

### Productgegevens

Full EOC	872790089739500
Productnaam voor bestelling	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	89739500

Lokale code	HFS158TLD
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913713032266
Volledige productnaam	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8727900897395

### Maatschets



A2

### Product

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm

