

Sense TW 300x1200 Wit Opalprisma 4000lm 2700-6500K Ra>80

Artikelcode: 212316
 EAN: 7021982123160
 Vervangt: 212300



Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 4000lm
 Kleurtemperatuur: 2700-6500K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Kunststof opaal prisma
 Bundelhoek: 110°
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
 Module: 300x1200 Zichtbare T-drager, 15/24 mm
 Aansluiting: Quick connector

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1197
 Breedte (mm) W: 297
 Hoogte (mm) H: 10
 Gewicht (kg) bruto/netto: 4,5 / 4,5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1225 x 325 x 95




DRIVER OPTIONS

Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm

TW LEDDim Driver - 3-pol Linect
 1000mA • 4000lm • 42W • Class II
 Prod.nr. 820093
 NO.E.nr. 66 008 53
 SE.E.nr. 79 818 49
 P.E.nr. 40 033 32
 EAN 702198200933



TW DALI TB - 5-pol Linect
 1050mA • 4000lm • 40W • Class II
 Prod.nr. 820239
 NO.E.nr. 66 011 73
 SE.E.nr. 79 821 68
 P.E.nr. 40 033 68
 EAN 702198202395



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 1 6 0