

Artikelnummer: 308580

Kurzbeschreibung: Steekwagen voor trappen, groot laadvlak, volrubberen banden

Langbeschreibung: Steekwagen voor trappen, groot laadvlak, volrubberen banden: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Stevig gelaste stalen constructie. Wielen met kunststof velgen en rollagers. De trapschoenen worden met clips bevestigd en kunnen daarom indien nodig worden vervangen. [ul] emmerbreedte: 480 mm Bladdiepte: 330 mm Buitenafmetingen: B 530 x D 710 mm Totale hoogte: 1300 mm Greephoogte: 1140 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^o: 250 x 60 mm Eigen gewicht: 21 kg[ul]

