

Multifunktionsmessgeräte

PAN LAN1

LAN-Tester und Digital-Multimeter



- Digitalanzeige bis 1999, 21 mm hoch
- **Automatische Bereichswahl**
- **LAN-Test** auf Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss und vertauschte Leiter
- **Auto Scan/ Manual Scan**
- Anschlüsse: BNC, RJ 45, RJ 11
- Diodentest
- Akustischer Durchgangsprüfer
- Data Hold
- Max-Wert-Speicher
- Genauigkeit 0,5 – 2,0%
- Automatische Abschaltung
- Inklusive Tasche, Prüfkabel, Adapter, Batterien (2 x AAA, 9V)
- **CAT III 300 V, CAT II 600 V**

Abmessungen: 162 x 74,5 x 44 mm

Gewicht: 308 g

Messbereiche / Geräte	PAN LAN1
Gleichspannung	0,1 mV – 600 V
Wechselspannung	10 mV – 600 V
Gleichstrom	0,1 μ A – 200 mA
Wechselstrom	0,1 μ A – 200 mA
Widerstand	0,1 Ω - 20 M Ω
Durchgangsprüfer	< 100 Ω