



em-BIURO PANEL 14120

oszczędność w niestandardowym wymiarze
uniwersalne zastosowanie
lekka konstrukcja
3 wygodne opcje montażu
najwyższej jakości materiały



Ważny do 2021-07-01



MODEL e-BP	j.m.	35W D01	35W D02	50W D01	50W D02	65W D01	65W D02
Diody 5630 SMD LED	szt.	144 diody 5630 SMD LED					
Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC		DW 35		DW 50		DW 65	
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C	lm	5 600	5 600	8 000	8 000	9 880	9 880
Maksymalny strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C	lm	4 025	4 065	5 600	5 656	7 280	7 352
Maks. skuteczność świetlna oprawy	lm/W	128	128	129	129	129	129
Pobór mocy (+/-5%) Tj90°C	W	35	35	50	50	65	65
Barwa światła		standard 4000K (5000K na zamówienie)					
Wymiary zewnętrzne / Waga	mm/kg	140x1196x18/2,2					

Ze względu na ciągłe udoskonalanie rozwiązań parametry w tabeli mogą ulec zmianie.

Klasa ochronności: II

Współczynnik mocy: 0,99


Współczynnik zniekształceń: <10%

Rodzaj dyfuzora: standard **D01** - tworzywo PMMA mikropryzmat
opcja **D02** - tworzywo PMMA satyna

ZASTOSOWANIE:

- oświetlenie biur, sklepów, mieszkań
- oświetlenie szkół, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej

rozsył światła: opcja D01



rozsył światła: opcja D02

