



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCY
Produktkompatibilität	XCKT XCKP XCKD
Zugehöriger Kopf	ZCE01 ZCE05
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung thermoplastisch (Rollenhebel 50 mm Durchmesser)
Spuren	Keine Spur
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	27,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
