

Pointek CLS100 RF Kapazitiver Grenzscharter, Wasser, Erzeugung und Verteilung von Energie. Erfasst Grenzstand und Trennschicht in Flüssigkeiten, Schüttgütern, Schlämmen und Schaum. Kompakt, mit Eintauchtiefe von 100 mm (4 inch), einstellbare Empfindlichkeit, ignoriert Materialanbackungen auf der Sonde. . Prozessanschluss: G 1" (BSPP), EN ISO 228-1/PF (JIS-P), JIS B 0202) Zulassungen: Allgemeine Verwend Allgemeine Verwendung: CE,CSA,F Geraeteausfuehrung: Gehaeuseausfuehrung (PVDF Sonde), Kabeleinfuehrung 1x1/2" NPT Ueberfuellsicherung: Nicht erforderlich

### Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>

