

HSM SECURIO P36I

0,78x11mm + separates OMDD-Schneidwerk

HSM®



Artikelnummer	1855121M	eclass 5.1	24320704
EAN Code	4026631058667	UN/SPSC	44101603
Schnittgut		Leistungsaufnahme des Motors	1000 W
Schnittart	Partikelschnitt	Spannung	230 V
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6 F-3	Frequenz	50 Hz
Schnittbreite	0,78 mm	Tiefe	550 mm
Partikellänge	11 mm	Breite	580 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	11-13 Blatt	Höhe	1020 mm
Eingabebreite	330 mm	Gewicht	74 kg
Behälter-/Auffangvolumen	145 l	Farbe	weiss
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s	Sicherheitsstufe separates Schnei...	O-6 T-6 E-5
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB		

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Integrierter automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) mit Auffangbehälter für Vernichtung von optischen und magnetischen Datenträgern.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.