

Produktinformation

megol Motorenoel Premium ECO SAE 0W-20



Beschreibung

Premium-Motorenöl mit überragender Performance. Hergestellt auf Basis bester Rohstoffe und modernster Technologien. Bietet hervorragende Schmierfilm-, Alterungs- und Scherstabilität, optimalen Verschleißschutz sowie maximale Motorsauberkeit. Speziell entwickelt für moderne Benzin- und Dieselmotoren von Ford. Sorgt für perfekten Motorlauf unter allen Temperatur- sowie Betriebsbedingungen und ermöglicht die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.

Einsatzbereich: Pkw

SAPS-Level: Low-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C5 • API SP • Ford WSS-M2C 952-A1

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MB 229.71 • Opel OV 040 1547 - A20

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-20 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	39 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	185 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11 % CEC-L-10-A-93
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 0,8 % DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049
-----------------	-----------------------

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	33114 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	33115 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	33116 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	33117 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	33118 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	33119 D-GB
1 l lose Ware	33120 D