


Kango 545 S



Robuster und schlagstarker Bohr- und Meißelhammer.

- SDS-Max Bohreraufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf schützt Motor und Getriebe für eine lange Lebensdauer
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Softschlagfunktion reduziert die Schlagenergie für einfaches Arbeiten in empfindlichen Materialien wie Ziegel, Fliesen und Mauerwerk
- Anti-Vibrations-System AVS reduziert die Vibrationen um bis zu 50% und schützt die Gesundheit des Anwenders
- Handgriffe mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort
- Zusätzliche Handgriffposition am Getriebekasten für die optimale Handhabung in jeder Arbeitssituation
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Robuster Metallgetriebekasten für eine lange Lebensdauer.



Artikelnummer (Deutschland) 4933 405610
EAN-Code (Deutschland/A/CH) 4002395 234073
Artikelnummer (A/CH) 4933 398200



Technische Daten	Kango 545 S
Leistungsaufnahme	1300 W
Schlagenergie Bohren/Meißeln	14/12 J
Max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer	45/65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	100 mm
Leerlaufdrehzahl	450 U/min
Leerlaufdrehzahl Softschlag	350 U/min
Lastschlagzahl	2840 1/min
Lastschlagzahl Softschlag	2200 1/min
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Gewicht	6,7 kg

Lieferumfang: Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer