

Typenmerkmale:

- mit Vibrations-Sicherung

Zusatzausstattungen:

- GG = mit Ringgriffen Ø 190 (Aluminium-Guss)

- OV = ohne Ventil

- SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre (Außendurchmesser 96 mm)

- RV = mit Ringkolben-Ventil (nicht kuppelbar mit Standardventil)

Für stark pulsierende Drücke und rau Betriebsbedingungen empfohlen.

Achtung:

GG und SI nicht kombinierbar

= Sonderausführung

Werkstoffausführungen:

serienmäßig:

12 = Stahl brüniert (teilweise gehärtet)

Sonderausführungen:

13 = Stahl chemisch vernickelt

W1 = 1.4404 / 1.4571, VN-Vorderteil 1.4418 QT900

01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Dichtungsausführungen:








1 = NBR

2 = FKM

4 = EPDM

Beachten Sie bitte die technischen Hinweise auf den Seiten 2 - 7, 76 und die max. Betriebsdrücke auf der Seite 67

ab Lager ● kurzfristig ○ mittelfristig ○

Verschlusskupplungen	Bestellnummer	Anschluss A	Reihe	Rohr AD	DN	d	SW	I	t	n	Gewicht [g] für Stahl
	HP-032-0-WB048-... HP-032-0-WB060-...	G 1 1/2 A G 2 A			32 32	90 90	80 80	144,5 149,5	25 30		3790 4290
	HP-032-0-D2538-... HP-032-0-D3245-...	M 38 x 1,5 M 45 x 1,5			25 32	90 90	80 80	133,5 135,5	14 16		3690 3680
	HP-032-0-S3042-... HP-032-0-S3852-...	M 42 x 2 M 52 x 2	S S	30 38	25 32	90 90	80 80	139,5 141,5	20 22		3730 3790
	HP-032-2-WB048-... HP-032-2-WB060-...	G 1 1/2 A G 2 A			32 32	90 90	80 80	144 149	25 30	49,5 49,5	2740 3240
	HP-032-2-D2538-... HP-032-2-D3245-...	M 38 x 1,5 M 45 x 1,5			25 32	90 90	80 80	133 135	14 16	49,5 49,5	2630 2620
	HP-032-2-S3042-... HP-032-2-S3852-...	M 42 x 2 M 52 x 2	S S	30 38	25 32	90 90	80 80	139 141	20 22	49,5 49,5	2670 2730
	HP-032-1-WB048-... HP-032-1-WB060-...	G 1 1/2 A G 2 A			32 32	61,5 86	55 75	90,5 92,5	25 27	49,5 49,5	690 1190