

FILTRO

STRAINER

CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Latón**
Body: *Brass*
- Tamiz: **Acero Inox Ø 0,5 mm (3/8" - 2")**
Ø 0,8 mm (2 1/2" - 4")
Screen: *Stainless steel Ø 0.5 mm (3/8" - 2")*
Ø 0.8 mm (2 1/2" - 4")
- Junta: **PTFE**
Gasket: *PTFE*



CONDICIONES DE TRABAJO

OPERATING CONDITIONS

- Temperatura máx.: **110°C**
Max. temperature: *110°C*
- Presión de trabajo: **Ver tabla**
Operating pressure: *See table*

APLICACIONES

APPLICATIONS

- Agua, aire y fluidos no agresivos
Water, air and non-aggressive fluids

Código Code	Medida Size	Pres. Máxima (bar) Max. pressure	Uds. caja Units per box
AA 08 111	3/8"	16	12
AA 08 112	1/2"	16	12
AA 08 113	3/4"	16	12
AA 08 114	1"	16	6
AA 08 115	1-1/4"	16	6
AA 08 116	1-1/2"	16	4
AA 08 117	2"	16	3
AA 08 118	2-1/2"	16	2
AA 08 119	3"	16	2
AA 08 120	4"	16	-

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

A	B	C
3/8"	46	31
1/2"	57	38
3/4"	69	45
1"	76	61
1-1/4"	93	64
1-1/2"	105	75
2"	127	89
2-1/2"	140	107
3"	157	123
4"	180	158

