



Descrizione

Rubinetti di scarico PROFI dotati di attacco filettato esterno da 1/2" e 3/4" per lo scarico controllato di liquidi da fusti e taniche, colore naturale

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con attacco filettato per tubo R 1/2" e R 3/4"
- Con manopola rossa
- Uscita rapida e senza gorgoglii grazie all'aerazione integrata
- Girevole a 360° in qualsiasi posizione
- Resistenza massima a pressione 0,4 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Velocità di uscita > 3,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	550200
GTIN	4007228550207
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	naturale
Peso (kg)	0,05

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,25
------------------------------------	-------------

Pallet

P x L x A (mm)	0,0 x 0,0 x 0,0
----------------	------------------------

Peso (kg)	0,0
-----------	------------