

Straßenbau

Event

Mobilzaun

Hochbau

Tiefbau

Lagertechnik

Transportgerät

Transportsicherung

Transportsicherung





Zurrgurt 1-tlg. mit Klemmschloss

aus Polyester nach DIN EN 121965-2

Art.-Nr.	Gurtbreite	Zugkraft/daN	Länge	kg	VPE
50251-4K	25,00 mm	200 / 400	4,00 m	0,19	25
50251-6K	25,00 mm	200 / 400	6,00 m	0,26	25
50251-8K	25,00 mm	200 / 400	8,00 m	0,33	25



Zurrgurt 1-tlg. mit Ratsche

aus Polyester nach DIN EN 121965-2

Art.-Nr.	Gurtbreite	Zugkraft/daN	Länge	kg	VPE
50251-4	25,00 mm	250 / 500	4,00 m	0,30	25
50251-5	25,00 mm	250 / 500	5,00 m	0,32	25
50251-6	25,00 mm	250 / 500	6,00 m	0,35	25
50251-4P	25,00 mm	400 / 800	4,00 m	0,30	50
50251-6P	25,00 mm	400 / 800	6,00 m	0,35	50
50251-8P	25,00 mm	400 / 800	8,00 m	0,40	50
50251-4PP	25,00 mm	500 / 1000	4,00 m	0,32	25
50251-6PP	25,00 mm	500 / 1000	6,00 m	0,38	25
50251-8PP	25,00 mm	500 / 1000	8,00 m	0,44	25
50351-4	35,00 mm	1000 / 2000	4,00 m	0,68	10
50351-6	35,00 mm	1000 / 2000	6,00 m	0,80	10
50351-8	35,00 mm	1000 / 2000	8,00 m	0,92	10
50501-6	50,00 mm	2000 / 4000	6,00 m	1,60	10
50501-8	50,00 mm	2000 / 4000	8,00 m	1,81	10
50501-6P	50,00 mm	2500 / 5000	6,00 m	1,81	10
50501-8P	50,00 mm	2500 / 5000	8,00 m	2,05	10
50751-8	50,00 mm	5000 / 10000	8,00 m	5,91	5



Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage



Zurrgurt 2-tlg. mit Ratsche

aus Polyester nach DIN EN 121965-2 ; Ergo = Langhebelratsche

Art.-Nr.	Gurtbreite	Zugkraft/daN	Länge	kg	VPE
50252-4	25,00 mm	250 / 500	4,00 m	0,41	25
50252-5	25,00 mm	250 / 500	5,00 m	0,44	25
50252-6	25,00 mm	250 / 500	6,00 m	0,47	25
50252-4P1	25,00 mm	400 / 800	4,00 m	0,37	25
50252-6P1	25,00 mm	400 / 800	6,00 m	0,42	25
50252-8P1	25,00 mm	400 / 800	8,00 m	0,47	25
50252-4P2	25,00 mm	500 / 1000	4,00 m	0,46	25
50252-6P2	25,00 mm	500 / 1000	6,00 m	0,53	25
50252-8P2	25,00 mm	500 / 1000	8,00 m	0,59	25
50352-4	35,00 mm	1000 / 2000	4,00 m	0,96	10
50352-6	35,00 mm	1000 / 2000	6,00 m	1,08	10
50352-8	35,00 mm	1000 / 2000	8,00 m	1,20	10
50502-6	50,00 mm	2000 / 4000	6,00 m	2,19	10
50502-8	50,00 mm	2000 / 4000	8,00 m	2,40	10
50502-8ERGO	50,00 mm	2000 / 4000	8,00 m	2,76	8
50502-10ERGO	50,00 mm	2000 / 4000	10,00 m	2,97	8
50502-6P	50,00 mm	2500 / 5000	6,00 m	2,33	5
50502-8P	50,00 mm	2500 / 5000	8,00 m	2,60	5
50502-10P	50,00 mm	2500 / 5000	10,00 m	2,85	5
50502-8PERGO	50,00 mm	2500 / 5000	8,00 m	3,00	8
50502-10PERGO	50,00 mm	2500 / 5000	10,00 m	3,90	8
50752-8	75,00 mm	5000 / 10000	8,00 m	6,75	5



Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage

Kantenschutz



Schutz vor scharfen Flächen und abreibenden Oberflächen

Modell	Artikel.-Nr.	Material	Für Gurtbreiten	Winkel	Gesamtbreite	Schenkellänge	kg	VPE
1	50KS01	PE	50,00 mm	90°	135 mm	90 mm	0,08	320
2	50KS02	PU	50,00 mm	flexibel	100 mm	140mm	0,14	200
3	50KS03	PE	50,00 mm	90°	135 mm	90 mm	0,07	320
4	50KS05	PE	75,00 mm	100°	145 mm	179x131,5 mm	0,23	300
5	50KS07	PVC	50,00 mm	Schlauch	75 mm	250 mm	0,084	360
6	50KS10	HDPE	alle Varianten	90°	1000 mm	190 mm	2,15	70
7	50KS04	Metall	65,00 mm	84°	125 mm	85x70 mm	0,34	300



Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage





Anti-Rutschmatte

verringert das Rutschen von Gegenständen auf Ladeflächen oder an anderen Einsatzorten, eine gute Anti-Rutschmatte kann bis zu 60% der Ladungsicherung gewährleisten

- Aus hoch gepresstem Recyclingmaterial
- Sichert die Last dank eines hohen Gleitreibungskoeffizienten > 0.6
- Temperaturbereich -40°C bis +115°C

Artikel.-Nr.	Variante	Maße	Dicke	kg	VPE
50KS08	Rollware	5 m / Breite: 250 mm	8,00 mm	8,20	1
50KS09	Stück	200 mm x 100 mm	8,00 mm	0,13	168



Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage

Rundschlingen mit Doppelmantel

aus starkem Stoff gefertigt – gemäß DIN 60005 Sicherheitsfaktor: 7:1, Material 100 % Polyester, handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe; Einsatzbereich -40°C bis +100°C, zum sicheren Heben der Güter



	WLL 1,0 t
	WLL 2,0 t
	WLL 3,0 t
	WLL 4,0 t
	WLL 5,0 t
	WLL 6,0 t
	WLL 8,0 t
	WLL 10,0 t



Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage

Art.-Nr.	Gurtbreite	Tragkraft	Umlauflänge	Nutzlänge	kg	VPE
50001-12	37,00 mm	1000 kg	2,00 m	1,0 m	0,30	50
50001-1,5/3	37,00 mm	1000 kg	3,00 m	1,5 m	0,39	25
50001-24	37,00 mm	1000 kg	4,00 m	2,0 m	0,60	25
50001-2,5/5	37,00 mm	1000 kg	5,00 m	2,5 m	0,63	10
50001-36	37,00 mm	1000 kg	6,00 m	3,0 m	0,85	10
50001-48	37,00 mm	1000 kg	8,00 m	4,0 m	1,00	10
50002-12	37,00 mm	2000 kg	2,00 m	1,0 m	0,45	50
50002-1,5/3	37,00 mm	2000 kg	3,00 m	1,5 m	0,70	25
50002-24	37,00 mm	2000 kg	4,00 m	2,0 m	0,88	25
50002-2,5/5	37,00 mm	2000 kg	5,00 m	2,5 m	1,16	10
50002-36	37,00 mm	2000 kg	6,00 m	3,0 m	1,30	10
50002-48	37,00 mm	2000 kg	8,00 m	4,0 m	1,84	10
50003-12	44,00 mm	3000 kg	2,00 m	1,0 m	0,63	25
50003-1,5/3	44,00 mm	3000 kg	3,00 m	1,5 m	0,92	25
50003-24	44,00 mm	3000 kg	4,00 m	2,0 m	1,24	25
50003-2,5/5	44,00 mm	3000 kg	5,00 m	2,5 m	1,63	10
50003-36	44,00 mm	3000 kg	6,00 m	3,0 m	1,53	10
50003-48	44,00 mm	3000 kg	8,00 m	4,0 m	2,60	10


Farbe	Eine Schlinge / Ein Hebeband					Zwei Schlingen / Zwei Hebebänder			
	direkt	geschnürt	umgelegt, umschlungen			direkt	geschnürt	direkt	geschnürt
	0°	0°	0°	bis 45°	45° - 60°	bis 45°		45° - 60°	
violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000



Hebeband

mit verstärkten Augen an den Enden – gemäß DIN 1492-1
Sicherheitsfaktor: 7:1, Material 100 % Polyester speziell verstärkt –
dadurch geringere Dehnung. Handlich, leicht und unempfindlich gegen
Hitze, Kälte oder Nässe; Einsatzbereich -40°C bis +100°C,
zum sicheren Heben der Güter


Art.-Nr.	Gurtbreite	Tragkraft	Nutzlänge	kg	VPE
50301-1	30 mm	1000 kg	1,00 m	0,23	25
50301-2	30 mm	1000 kg	2,00 m	0,40	25
50301-3	30 mm	1000 kg	3,00 m	0,58	25
50301-4	30 mm	1000 kg	4,00 m	0,77	10
50301-5	30 mm	1000 kg	5,00 m	0,93	10
50301-6	30 mm	1000 kg	6,00 m	1,10	10
50301-8	30 mm	1000 kg	8,00 m	1,43	10
50602-1	60 mm	2000 kg	1,00 m	0,44	25
50602-2	60 mm	2000 kg	2,00 m	0,85	25
50602-3	60 mm	2000 kg	3,00 m	1,14	25
50602-4	60 mm	2000 kg	4,00 m	1,55	10
50602-5	60 mm	2000 kg	5,00 m	1,90	10
50602-6	60 mm	2000 kg	6,00 m	2,25	10
50602-8	60 mm	2000 kg	8,00 m	2,50	10
50903-1	90 mm	3000 kg	1,00 m	0,69	10
50903-2	90 mm	3000 kg	2,00 m	1,24	10
50903-3	90 mm	3000 kg	3,00 m	1,79	10
50903-4	90 mm	3000 kg	4,00 m	2,45	10
50903-5	90 mm	3000 kg	5,00 m	2,98	5
50903-6	90 mm	3000 kg	6,00 m	3,53	5
50903-8	90 mm	3000 kg	8,00 m	4,63	5



	WLL 1,0 t
	WLL 2,0 t
	WLL 3,0 t
	WLL 4,0 t
	WLL 5,0 t
	WLL 6,0 t
	WLL 8,0 t
	WLL 10,0 t



Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage



Abdecknetz

aus Polypropylen, knotenlos; Maschenweite: 45 mm, mit umlaufender Gummispannleine, Seil Ø 3 mm, Farbe: grün, besonders geeignet zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf Pritschen und PKW-Anhängern

Dekra zertifiziert

Art.-Nr	Maße	kg	VPE
501522	1,50 x 2,20 m	0,83	28
502025	2,00 x 2,50 m	1,20	20
502030	2,00 x 3,00 m	0,95	10
502035	2,00 x 3,50 m	1,63	20
502535	2,50 x 3,50 m	1,45	16
502540	2,50 x 4,00 m	2,35	8
503035	3,00 x 3,50 m	1,70	15
503040	3,00 x 4,00 m	1,90	12

i

Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage

Abdecknetz


aus Polypropylen mit fester Abschlusskante; Maschenweite: 45 mm, (ohne Gummispannleine), Seil Ø 3 mm, Farbe: grün

Dekra zertifiziert

Art.-Nr.	Maße	kg	VPE
503050	3,00 x 5,00 m	2,40	10
503060	3,00 x 6,00 m	2,90	5
503070	3,00 x 7,00 m	3,40	5
503080	3,00 x 8,00 m	3,85	8
503550	3,50 x 5,00 m	2,82	10
503570	3,50 x 7,00 m	3,95	5

i

Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage



Straßenbau

Event

Mobilzaun

Hochbau

Tiefbau

Lagertechnik

Transportgerät

Transportsicherung